

Flexo-vez FK-M8

Številka dela: 2062

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | M8 |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij | Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, so izključene iz uporabe. Izjema so vezja, vodniki, električni priključki in tuljave. |
| Temperatura okolice | -40 °C...150 °C |
| Teža izdelka | 50 g |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material puše | jeklo pocinkan |
| Material ohišja | jeklo pocinkano |
| Material kroglastega sornika | Cementirno jeklo |
| Material kroglaste ploščice | Cementirno jeklo |
| Material matice | Jeklo pocinkano |