

Flexo-vez FK-M5

Številka dela: 30984

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M5
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, so izključene iz uporabe. Izjema so vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Teža izdelka	20 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material puše	jeklo pocinkan
Material ohišja	jeklo pocinkano
Material kroglastega sornika	Cementirno jeklo
Material kroglaste ploščice	Cementirno jeklo
Material matice	Jeklo pocinkano