

**Vrstni blok**  
**MHA3-PR2-3-1/8**  
Številka dela: 525221

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                         | Vrednost                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Največje število ventilskih mest   | 2                                           |
| Razred korozijske odpornosti KBK   | 2 – zmerna korozijska obremenitev           |
| Skladnost z LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| Način pritrditve priključne plošče | s prehodno izvrtino<br>s klobučasto letvijo |
| Način pritrditve ventila           | z notranjim navojem                         |
| Pnevmatični priključek 1/33        | G1/4                                        |
| Pnevmatični priključek 2           | notranji navoj G1/8                         |
| Pnevmatični priključek 3/11        | G1/4                                        |
| Material priključne plošče         | Gnetna aluminijeva zlitina                  |