


# Mejno stikalo

## SMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE

Številka dela: 543868

FESTO

električen, brezkontakten, PNP, za pogone s T-utorom, montaža od zgoraj, s kablom.



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost   |
|--|--|
| Dovoljenje                               | C-Tick<br>c UL us - Listed (OL)  |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)   | po EMC smernici EU   |
| Opomba o materialu                       | Brez bakra in PTFE<br>Ustreza RoHS   |
| Princip merjenja                         | magnetorezistiven  |
| Temperatura okolice                      | -20 ... 70 °C  |
| Izhod stikala                            | PNP  |
| Stikalni element                         | Vklopni kontakt  |
| Maks. izhodni tok                        | 100 mA   |
| Maks. preklopna moč DC                   | 3 W  |
| Kratkostična odpornost                   | Pulzirajoč   |
| Odpornost na preobremenitve              | na voljo   |
| Območje obratovalne napetosti DC         | 10 ... 30 V  |
| Zaščita pred zamenjavo polov             | za vse električne priključke   |
| Električni priključek                    | Kabel<br>3-žilni   |
| Smer izhoda priključka                   | vzdolž   |
| Pogoji preskušanja voda                  | Energetska veriga: 5 milijonov ciklov, upogibni polmer 75 mm<br>Upogibna trdnosti po Festo standardu, pogoji preskušanja na zahtevo<br>Pogoji preskušanja na zahtevo |
| Dolžina kabla                            | 5 m  |
| Lastnost vodnika                         | Standarden + vlečna veriga   |
| Informacije o materialu oplaščenja kabla | TPE-U(PU)<br>odporno na olje   |
| Način pritrditve                         | fiksno privit<br>vstavljen od zgoraj v utor  |
| Masa izdelka                             | 58,3 g   |
| Informacije o materialu ohišja           | PA<br>visokolegirano jeklo, nerjavno   |
| Temperatura okolice, premični kabli      | -5 ... 70 °C   |
| Vrsta zaščite                            | IP65<br>IP68   |