

# Spiralna cev iz umetne mase

## PAS-6I-8E-5

Številka dela: 548145  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovna dolžina	5 m
Zunanji premer	8 mm
Dolžina bloka	0,385 m
Notranji premer	6 mm
Premer tuljave	50 mm
Število navitij	45
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 17,5 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Masa izdelka	205 g
Barva	modra
Trdota v Shore	D 55 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu cevi	PA