

Povezovalna gred KSK-120-

Številka dela: 562522

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premier nosilca 1	25 mm
Premier nosilca 2	25 mm
Velikost	120
Nazivna dolžina	250 mm...2000 mm
Maks. osni zamik	2 mm
Položaj vgradnje	vodoravno
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment JO	13.9 kgcm ²
Masni vztrajnostni moment JL na meter nazivne dolžine	3.33 kgcm ²
Osnovna teža pri nazivni dolžini 0 mm	2280 g
Dodatek za težo na meter nazivne dolžine	800 g
Material sklopke	visoko legirano jeklo Aluminijeva zlitina za gnetenje, eloksirana
Material cevi	visoko legirano nerjavno jeklo
Material zatiča gredi	Poboljšano jeklo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS