

Cev iz umetne mase PLN-14X2-NT

Številka dela: 570424

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	14 mm
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	80 mm
Notranji Ø	10 mm
Najmanjši polmer upogibanja	40 mm
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Napotek glede delovnega tlaka	Voda: najv. 0,6 MPa pri 0–50 °C
Odobritev	TÜV
Pristojni organ za izdajo certifikata	B 013277 0506 00
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda (tekoča, brez ledu)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Razred čistih prostorov	Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-30 °C...80 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.07 kg/m
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø vtičnega priključka 14 mm
Barva	naravno
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	PE