

Hitro vijačeni priključek CK-1/8-PK-4-KU

Številka dela: 6254

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	3.4 mm
Vrsta tesnila na čepu za pritvitje	Tesnilni rob
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	ravna oblika
Velikost posode	10
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napotek glede delovnega tlaka	Voda: največ 0,6 MPa pri največ 50 °C
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu)
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Nazivni pritezni moment	3.25 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2	za zunanji Ø gibke cevi 6 mm za vtični priključek z notranjim Ø 4 mm z matico
Material pokrivne matice	POM
Material čepa za pritvitje	POM
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS