

Priključni blok VABM-B10-25S-N38-5-P3

Številka dela: 8026309

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Dimenzija rasterja | 27.5 mm |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Največje število ventilskih mest | 5 |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teža izdelka | 726 g |
| Način pritrditve | s prehodno izvrtino |
| Pnevmatični priključek 1 | 3/8 NPT |
| Pnevmatični priključek 3 | 3/8 NPT |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material priključne letve | Gnetna aluminijeva zlitina |