

Fiksna dušilka VFFG-T-F6-16

Številka dela: 8047358

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Ventilska funkcija | dušilna funkcija |
| Način pritrditve | vrezovanje navoja |
| Delovni tlak | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Temperatura okolice | -5 °C...60 °C |
| Odobritev | c UL us – Recognized (OL) |
| Velikost | za \varnothing 5,8 mm |
| Nazivni premer | 1.6 mm |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -10 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 1.2 g |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |