

Držalo senzorja
SAMH-FB-SH
Številka dela: 8109945

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Temperatura okolice	-40 °F...351 °F
Material elementa za pritrditev	PA visoko legirano nerjavno jeklo
Material vijakov	jeklo
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III