

Zapirni čep NPQE-P-S12-P10

Številka dela: 8113208

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	slepi čep
Velikost posode	10
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Razred čistih prostorov	Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Teža izdelka	2.8 g
Pnevmatični priključek 1	Vtična tulka, Ø 12 mm
Barva sprostilnega obroča	modra
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PBT
Material sprostilnega obroča	POM