

## Cev iz umetne mase

### PU-3/8-SW

Številka dela: 8501

FESTO

za vijajčne priključke CK in CN, posebno fleksibilna in odporna na pregib, poliuretan (ni odobrena za uporabo v živilski industriji).

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Maksimalni tlak je dopusten pri maksimalni temperaturi.



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	9,5 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	44 mm
Notranji premer	6,5 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Temperatura okolice	-30 ... 60 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,048 kg/m
Barva	črna
Opomba o materialu	Ustreza RoHS