

Prazna čeljust za hvatanje BUB-HGDD-80

Broj dela: 1180959

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	80
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Težina proizvoda po čeljusti hvataljke	793 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom i centrirajućim rukavcem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal cevi	Legura aluminijuma za livenje