

Prigušnik buke sa regulacijom protoka VFFK-C-K-M7-P

Broj dela: 133141

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Funkcija prigušivanja pritiska uključivanja
Izbor dodatne funkcije	sa prigušnikom buke
Pneumatski priključak 1	M7
Podesivi element	Nareckani vijak
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtanjem
Normalni protok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...100 l/min
Radni pritisak	0 bar...10 bar
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	Zaptivni prsten
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	0 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Nominalni obrtni momenat pritezanja	3.8 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	5.8 g
Materijal umetka amortizera	PE
Materijal navojnog rukavca	Niklovani mesing
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal regulacionog zavrtanja	Mesing, niklovani