

Prigušnik buke sa regulacijom protoka VFFK-C-K-R14-P

Broj dela: 133143

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Funkcija prigušivanja pritiska uključivanja
Izbor dodatne funkcije	sa prigušnikom buke
Pneumatski priključak 1	R1/4
Podesivi element	Nareckani vijak
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Normalni protok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...420 l/min
Radni pritisak	0 bar...10 bar
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	Premaz
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	0 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	25 g
Materijal umetka amortizera	PE
Materijal navojnog rukavca	Niklovani mesing
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal regulacionog zavrtnja	Mesing, niklovani