


L brzi navojni spoj LCKN-1/4-PK-4

Broj artikla: 165000

FESTO

Orijentacija 360°, sa zaptivnim prstenom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	2,6 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,9 ... 16 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak 2	za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 4 mm sa maticom
Informacija o materijalu, kućište	Cink