

Filter LF-3/4-D-5M-MIDI-NPT

Broj dela: 173698

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Midi
Seriya	D
Ugradni položaj	vertikalno
Finoća filtera	5 µm
Odvod kondenzata	ručno aktiviranje
Zaštita posude	Metalna zaštitna posuda
Radni pritisak	0 bar...16 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	2000 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni gasovi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa uglom zadržavanja po izboru:
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak: 2	3/4 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal filtera	PE
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom
Materijal omotača	PC