

Zakretna priрубnica SUA-40-R3

Broj dela: 176887

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	40
Ugradni položaj	Proizvoljan
Varijante	Visoka zaštita od korozije
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	195 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Aluminijumska legura za obradu sa zaštitnom navlakom
Materijal osovinice	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal rukavca	Čelična opruga
Materijal ležišta	Plastika
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal osigurača	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal vratila	visokolegirani čelik, nerđajući