

Jednosmerna spojnica FLSM-6-R

Broj dela: 188522

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	6
Smer obrtanja	Kretanje nadesno
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.15 Nm
Težina proizvoda	100 g
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada
Materijal rukavca	Čelik
Materijal vratila	Čelik