

Kuglasta slavina QHS-QS-1/8-U

Broj artikla: 190884

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Sa QS-utičnim priključkom](#)

[Ovaj proizvod se može dobiti samo preko Festo društva USA.](#)

[Ovaj tip je prikladan za vakuum.](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2016. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Način aktiviranja	ručno
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Nazivni prečnik	2,5 mm
Pogonski pritisak	-1 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:...]
Princip zaptivanja	mekano
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Težina proizvoda	16,5 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost