

Spojno vratilo KSK-40-

Broj artikla: 196588

FESTO

za sinhroni paralelni pogon DGEL-...-...-ZR osovine.



Prikaz primera

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	40
Nazivna dužina	250 ... 2.000 mm
Položaj ugradnje	vodoravno
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komfornost