


# Montažni blok MHA1-P4-2-M3-PI

Broj dela: 197228

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. broj mesta za ventile               | 4                                                                              |
| Radni pritisak                            | 0 bar...8 bar                                                                  |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju     | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji                                                   |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B2-L                                                                 |
| Temperatura okruženja                     | -10 °C...60 °C                                                                 |
| Vrsta priključenja priključne ploče       | sa prolaznim otvorom                                                           |
| Vrsta pričvršćivanja ventila              | sa unutrašnjim navojem                                                         |
| Pneumatski priključak 1                   | M7                                                                             |
| Pneumatski priključak: 2                  | M3                                                                             |
| Materijal priključne ploče                | Aluminijumska legura za obrada                                                 |