

Adapter komplet DHAA-G-Q11-16-B6-14-20

Broj dela: 2019271

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom i vijkom sa centrirajućim rukavcem |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal adapter ploče | Aluminijum eloksirano |
| Materijal vijaka | Čelik pocinkovano |
| Materijal centrirajućeg pina | Čelik |