


# Adapter komplet DHAA-G-Q11-32-B8G-40

Broj dela: 2597387

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                                                |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji                            |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Vrsta pričvršćenja                        | sa prolaznim otvorom i vijkom<br>sa centrirajućim rukavcem |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                             |
| Materijal adapter ploče                   | Aluminijum<br>eloksirano                                   |
| Materijal vijaka                          | Čelik<br>pocinkovano                                       |
| Materijal centrirajućeg pina              | Čelik                                                      |