


Amortizer YSRW-DGC-25-GF

Broj dela: 540348

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	25
Prigušenje	samopodešavajući meka karakteristična linija
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Maks. brzina udara	3 m/s
Funkcija	potiskujući sa jednostrukim dejstvom
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik