

# Navojna spona VMPAL-ZAS-765

Broj dela: 561175

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Dužina                                    | 765 mm                          |
| Veličina posude                           | 3                               |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 3 - jaka izloženost koroziji    |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Temperatura okruženja                     | -5 °C...50 °C                   |
| Maks. obrtni momenat pritezanja           | 1.7 Nm                          |
| Težina proizvoda                          | 513 g                           |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                  |
| Materijal navojne spona                   | visokolegirani čelik, nerđajući |