

# Priključni blok VABM-B10-20E-N38-4-P3

Broj dela: 576455

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Dimenzija mrežice                         | 22 mm                           |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                     |
| Maks. broj mesta za ventile               | 4                               |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Težina proizvoda                          | 699 g                           |
| Vrsta pričvršćenja                        | sa prolaznim otvorom            |
| Priključak upravljačkog vazduha 12        | 1/8 NPT                         |
| Pneumatski priključak 1                   | 3/8 NPT                         |
| Pneumatski priključak 3                   | 3/8 NPT                         |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                  |
| Materijal priključne lajsne               | Aluminijumska legura za obrada  |