

T-distributer FCK-3-PK-3-KU

Broj dela: 6273

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	2.4 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik	T-oblik
Veličina posude	10
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Pneumatski priključak 1	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 3 mm sa zatvarajućom navrtkom
Pneumatski priključak: 2	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm za utični nastavak unutrašnjeg Ø 3 mm sa navrtkom
Materijal zatvarajuće navrtke	POM
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal konektora	POM