

Manifold block VABM-B10-25S-G38-4

Broj dela: 8026263

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	27.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj mesta za ventile	4
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	720 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 3	G3/8
Pneumatski priključak: 5	G3/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obrada