


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-M48-88A

Broj dela: 8063547

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	21.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	6000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	39 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	21 Nm
Težina proizvoda	620 g
Kod interfejsa aktuatora	M48
Kod interfejsa motora In	88A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen