


Adapter komplet DHAA-G-R3-16-B18-10

Broj dela: 8071917

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	16
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	40 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Materijal adapter ploče	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal vijaka	Pocinkovani čelik