



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Standard
Ugradni položaj	Proizvoljan
Veličina posude	10
Radni pritisak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.8 g
Vrsta pričvršćenja	sa stezaljkom za držanje
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal čepa	PA-ojačan
Materijal O-prstena	HNBR