

Navojna spona VAME-XA-Z-130

Broj dela: 8191764

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dužina	130 mm
Veličina posude	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Nominalni obrtni momenat pritezanja	1.4 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 15 %
Težina proizvoda	80.1 g
Vrsta pričvršćenja	Unutrašnji imbus SW4 sa spoljašnjim navojem M4 sa unutrašnjim navojem M4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal navojne spona	visokolegirani čelik, nerđajući