

Cilindrični oslonac LN-250

Broj dela: 9039

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	250
Na osnovu standarda	ISO 15552 (do sada takode VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	14385 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Liv od grafita