

Brzi pregradni konektor SCK-PK-9-KU

Broj dela: 9390

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	8 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik	Pregrada
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Pneumatski priključak 1	za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 9 mm sa zatvarajućom navrtkom
Pneumatski priključak: 2	za unutrašnji utični nastavak Ø 9 mm sa navrtkom
Materijal zatvarajuće navrtke	POM
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal navrtke	POM
Materijal konektora	POM