


วารสาร
EAMB-24-9-15X21-16X20
หมายเลขชิ้นส่วน: 1344642

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง1	15 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	16 mm
ขนาด	80
ความยาวระบุ	21 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	8000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	3.1 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	29 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	72 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS