

# ชุดเบลโล EADB-V2-63-S301-400

หมายเลขชิ้นส่วน: 1488364

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	93 mm
ขนาด	63
ช่วงยก	301 mm...400 mm
การต่อกันลูกสูบ	104 mm
ออกแบบ	ทรงกลม
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	Protective bellows kit พร้อมช่องระบายอากาศ
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ความต้านทานของสื่อ	ฝุ่น ซีป น้ำมัน ไขมัน น้ำมันเบนซิน
ระดับการป้องกัน	IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
การเคลื่อนที่มวล	246 g
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	370 g
ประเภทของรัด	เลื่อนได้ ด้วยหมุดเกลียว
พอร์ตกลม	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ชิ้นส่วนดัดแปลงวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อะโนไดซ์
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุสูบลม	NBR
สกรูตัววัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง