


ชุดต่อ EAMM-A-R48-70A

หมายเลขชิ้นส่วน: 1578139

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	40.2 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	8000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	14.5 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	4.4 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	450 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ	R48
อินเตอร์เฟซรหัสมอเตอร์	70A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS