ยางดูดแบบไม่มีตัวต่อ
ESV-200-SF

หมายเลขชิ้นส่วน: 191018



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
รัศมีขั้นงานขั้นต่ำ	680 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด	200 mm
ปริมาณจุกนม	245.454 cm^3
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	ข้างต้น
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
รูปร่างจุกนม	กลมแบน
แรงดันใช้งาน	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
แรงดันปกติในการทำงาน	-70 kPa
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	-0.7 bar -10.15 psi
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...200 °C
แรงยึดทีแรงดันใช้งานเล็กน้อย	1610 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	840 g
สี	สีเทา
ความแข็งฝัง	60 +/- 5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถ้วยดูดวัสดุ	FPM