


ชุดตัวแปลง  
DHAA-G-Q11-16-B12G-25  
หมายเลขชิ้นส่วน: 2642941

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| ประเภทของรัด                           | ด้วยรูทะลุและสกรู<br>พร้อมปลอกหุ้มตรงกลาง |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์                    | อลูมิเนียม<br>อโนไดซ์                     |
| วัสดุสกรู                              | เหล็ก<br>สังกะสี                          |
| หมุดยึดวัสดุ                           | เหล็ก                                     |