


ชุดต่อ
EAMM-A-D50-87A-S1
หมายเลขชิ้นส่วน: 2734286

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	70.7 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	6000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	34.8 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	17 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	860 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	D50
อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์	87A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS