

ข้อต่อ
EAMD-33-22-19-10X12
หมายเลขชิ้นส่วน: 5030024

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง1	19 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	10 mm
ขนาด	33
ความยาวระบุ	22 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	8000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	4.6 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	9 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	46.1 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS