

**โซ่คัพ**  
**DYEF-M10-Y1F**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 548374

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | M10                                                  |
| อับ                                    | 3.7 mm                                               |
| การทำให้หมด ๑                          | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้านพร้อมตัวหยุดคงที่ |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                           |
| การตรวจจับตำแหน่ง                      | ปราศจาก                                              |
| ความเร็วในการกระแทกสูงสุด              | 0.8 m/s                                              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง            |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 0 °C...60 °C                                         |
| ความยาวลวดทอน                          | 3.7 mm                                               |
| การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ           | 0.06 J                                               |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 19.7 g                                               |
| ประเภทของรัด                           | พร้อมน็อตล็อค                                        |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                               |
| ซิลวัสดุ                               | NBR                                                  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                                 |