

**ชุดเบลโล**  
**DADB-V6-50-S426-475**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 553327

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| นอก Ø                                  | 57 mm                                          |
| ขนาด                                   | 50                                             |
| ช่วงยก                                 | 426 mm...475 mm                                |
| การต่อกันลูกสูบ                        | 126 mm                                         |
| ออกแบบ                                 | ทรงกลม                                         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                     |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | Protective bellows kit<br>พร้อมช่องระบายอากาศ  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง                          |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                 |
| ความต้านทานของสื่อ                     | ฝุ่น<br>ซีป<br>น้ำมัน<br>ไขมัน<br>น้ำมันเบนซิน |
| ระดับการป้องกัน                        | IP54                                           |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...80 °C                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 204 g                                          |
| ประเภทของรัด                           | เลื่อนได้<br>ด้วยหมุดเกลียว                    |
| พอร์ตกลม                               | G1/4                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| ชิ้นส่วนดัดแปลงวัสดุ                   | เสริมแรง PA                                    |
| ซีลวัสดุ                               | NBR                                            |
| วัสดุสุบลม                             | NBR                                            |
| สกรูตัววัสดุ                           | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                    |