

# ตัวเชื่อมต่อด่วน CK-1/8-PK-4-KU

หมายเลขชิ้นส่วน: 6254

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ความกว้างปรกติ                         | 3.4 mm                                                                      |
| ประเภทของซีลบนเดือยขันเกลียว           | ขอบปิดผนึก                                                                  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                                  |
| ออกแบบ                                 | แบบตรง                                                                      |
| ขนาดบรรจุ                              | 10                                                                          |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                                    |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...145 psi                                                       |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน          | น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่สูงสุด 50 °C                                         |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง) |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้                                                           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                                              |
| แรงบิดกระชับที่กำหนด                   | 3.25 Nm                                                                     |
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย       | ± 20 %                                                                      |
| ข้อต่อลม 1                             | เกลียวนอก G1/8                                                              |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.<br>สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 4 มม. พร้อมน็อต        |
| วัสดุเนื้อดุนีเยน                      | ปอม                                                                         |
| จุกเกลียววัสดุ                         | POM                                                                         |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                      |