

# ตัวจำกัดการไหลคงที่ VFFG-T-F4-6

หมายเลขชิ้นส่วน: 8047347

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว                          | ฟังก์ชันควบคุมการไหล                           |
| ประเภทของรัด                           | ร่อง                                           |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar         |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -5 °C...60 °C                                  |
| อนุญาต                                 | c UL เรา - ได้รับการยอมรับ (OL)                |
| ขนาด                                   | สำหรับ ๑ 4 มม.                                 |
| ความกว้างปรกติ                         | 0.6 mm                                         |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -10 °C...60 °C                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 0.4 g                                          |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |