

ตัวจำกัดการไหลคงที่ VFFG-T-F6-16

หมายเลขชิ้นส่วน: 8047358

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันควบคุมการไหล
ประเภทของรัด	ร่อง
แรงดันใช้งาน	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...60 °C
อนุญาติ	c UL เร้า - ได้รับการยอมรับ (OL)
ขนาด	สำหรับ ๕ 5.8 mm
ความกว้างปรกติ	1.6 mm
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1.2 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS