


ชุดต่อแบบขนาน
EAMM-U-145-D80-126AA-188
หมายเลขชิ้นส่วน: 8059069

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	145
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	4000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	2270 kgmm ²
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	2 Nm
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	9.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	12000 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	D80
อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์	126AA
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS