

ชุดต่อแบบขนาน
EAMM-U-70-D32-70AA-96
หมายเลขชิ้นส่วน: 8123499

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	70
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	5000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	118 kgmm ²
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.18 Nm
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	7 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1800 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	D32
อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์	70AA 70AB
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS